

# Trança para terra, ECFE



Esta tira de ligação à terra é pré-cortada e tem orifícios de ligação pré-efetuados, que facilitam o aprovisionamento e a instalação.

## CARACTERISTICAS

Descrição: Para ligação equipotencial à terra entre painéis, acessórios e estrutura do armário.

Largura: 300 mm.

Material: Trança de cobre electrolítico estanhado 0,15 mm.

Temperatura de funcionamento: Até 150°C.

Quantidade por embalagem: 10 peças.

Requisitos de montagem: Adicionar conexão ECF para a fixação da tira em quadro pintado.

## ESPECIFICAÇÕES

**Espessura:** 0.15mm  
**Material:** Copper  
**Acabamento:** Tinned

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Corte transversal
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Aço Macio	Free-Standing, IEC General Accessories	25mm <sup>2</sup>
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Aço Macio	Free-Standing, IEC General Accessories	16mm <sup>2</sup>

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**