


# Painel de Controlo do Interface do Operador, OICP



O painel de controlo de interface do operador em alumínio, OICP, tem um padrão de orifícios pré-maquinado para permitir a fixação pretendida de um braço articulado e de uma tampa frontal amovível, com um grau de proteção IP 65. Os componentes podem ser facilmente instalados graças à tampa frontal amovível, mas também serão facilmente acessíveis através de um painel traseiro amovível. As pegas laterais no armário permitem a deslocação fácil do armário para a posição de trabalho pretendida. O corpo em alumínio dissipa mais calor do que um corpo em aço macio, o que pode eliminar a necessidade de ventilação adicional.

## NORMAS DA INDÚSTRIA

CE UKCA

GOST

## CARACTERÍSTICAS

Material: Estrutura: Al Mg Si05, tampa traseira: Al Mg, e cantos: AISI 12.

Protecção: IP 65.

Acabamento: Corpo e tampa traseira: alumínio anodizado, e Cantos: RAL 7016.

Requisitos de montagem: OICP front panel is not included in the standard delivery and needs to be ordered separately.

Fornecimento: Estrutura, painel traseiro aparafusado, kit de montagem do painel frontal, e material de montagem.

## ESPECIFICAÇÕES

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>      | Aluminio                                        |
| <b>Cor:</b>           | Anthracite Gray                                 |
| <b>Acabamento:</b>    | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| <b>Código de cor:</b> | RAL 7016                                        |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Peso   |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------|
| OICP343920         | 345mm  | 395mm   | 200mm        | 7kg    |
| OICP395220         | 398mm  | 525mm   | 200mm        | 9kg    |
| OICP305220         | 309mm  | 525mm   | 200mm        | 7.9kg  |
| OICP355220         | 345mm  | 525mm   | 200mm        | 8.3kg  |
| OICP495420         | 495mm  | 542mm   | 200mm        | 10.3kg |
| OICP414720         | 415mm  | 470mm   | 200mm        | 8.5kg  |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

As dimensões externas do painel de comando têm mais 16,5 mm nos lados ( esquerdo e direito).

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**