

# P14 Position Coupler, Plain, European Design, 12 mm, #4, 10M

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### EL12P14EE



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 150370

Material: Aço

Acabamento: Plain

Versão do projeto: European (Specialty Materials)

Tamanho da viga de reforço, metric: 12 mm

Tamanho da viga de reforço, EUA: #4

Tamanho da viga de reforço, Canadá: 10M

Largura hexagonal (W): 22 mm

Comprimento 1 (L1): 87 mm

Comprimento 2 (L2): 98 mm

Bar Depth (BD): 18mm

Bar Gap 1 (BG1): 51mm

Bar Gap 2 (BG2): 62mm

Coupler Body (CB): 45mm

Peso unitário: 0.2 kg

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600


Quantidade por embalagem: 120

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Suffix "EE" has been added to some part numbers to clarify design version among regions.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

**Europa**

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**