

# 19" Cable Ducting

19" unit for easy and effective cable management (cable ducting).



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

19" Front panel for cable ducting

## ESPECIFICAÇÕES

**Accessory Type:** Front panel  
**Product Type:** Front Panel  
**Material:** Aço

Table 1/3

| Número de catálogo | Rack Height | Instalação     | Quantidade por embalagem | Front Finish | Rear Finish | Código de cor |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 20118-734          | 1U          | Screw-on Front | 1                        | Painted      | Painted     | RAL 7035      |
| 20118-767          | 1U          | Screw-on Front | 1                        | Painted      | Painted     | RAL 7021      |
| 20118-736          | 2U          | Screw-on Front | 1                        | Painted      | Painted     | RAL 7035      |
| 20118-768          | 2U          | Screw-on Front | 1                        | Anodized     | Conductive  | RAL 7021      |

Table 2/3

| Número de catálogo | Profundidade | EMC Shielding | Acabamento                                      | Altura | Rack Width | Tipo            |
|--------------------|--------------|---------------|---|--------|------------|-----------------|
| 20118-734          | 1.5mm        | Não           | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 43.6mm | 95HP       | 19" Front Panel |
| 20118-767          | 1.5mm        | Não           | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 43.6mm | 95HP       | 19" Front Panel |
| 20118-736          | 1.5mm        | Não           | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 88.1mm | 95HP       | 19" Front Panel |
| 20118-768          | 1.5mm        | Não           | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 88.1mm | 95HP       | 19" Front Panel |

Table 3/3

| Número de catálogo | Largura |
|--------------------|---------|
| 20118-734          | 483mm   |
| 20118-767          | 483mm   |
| 20118-736          | 483mm   |
| 20118-768          | 483mm   |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order 19" assembly kit separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**