

# 19" Drawer



19" Drawers allow mounting of laptops, writing surfaces for easy operations. The SCHROFF 19" drawer has a load capacity of 15 KG, allowing a wide range of products to be assembled into the drawer.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Static load-carrying capacity 15 kg

Optional writing surface

## ESPECIFICAÇÕES

- Static Load:** 15kg
- Product Type:** Cabinet/Rack Drawer
- Material:** Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Acabamento	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Front Finish
20110-054	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Light Grey	RAL 7035	

Número de catálogo	Rack Height	Acabamento	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Front Finish
20110-061	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1			Anodized
20110-180	1U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Black Grey	RAL 7021	
20110-056	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Light Grey	RAL 7035	
20110-062	2U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1			Anodized
20110-181	2U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Black Grey	RAL 7021	
20110-063	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1			Anodized
20110-055	2U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Light Grey	RAL 7035	
20110-182	3U	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1	Black Grey	RAL 7021	

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Works With
20110-054	Drawer	19" Cabinets
20110-061	Drawer	19" Cabinets

Número de catálogo	Tipo	Works With
20110-180	Drawer	19" Cabinets
20110-056	Drawer	19" Cabinets
20110-062	Drawer	19" Cabinets
20110-181	Drawer	19" Cabinets
20110-063	Drawer	19" Cabinets
20110-055	Drawer	19" Cabinets
20110-182	Drawer	19" Cabinets

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order 19" assembly kit separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**