

DC Fan

Axial fan, 119 mm, with DC input. Replacement part for 1 U fan trays.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Axial 119 mm DC fan, with plug for connection cable

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Works With	Largura	Length	Altura	Tensão DC	Fluxo de ar
60713-600	19" Fan Trays	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	19" Fan Trays	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Número de catálogo	Noise Level	Power	Max Static Pressure	Temperatura ambiente	Quantidade por embalagem
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1

Número de catálogo	Noise Level	Power	Max Static Pressure	Temperatura ambiente	Quantidade por embalagem
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order connection cable and protective grille separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE