

# Socket Strip, SCHUKO, With Wieland® Input



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Installation height 1 U

Output via SCHUKO sockets

Input via Wieland® GST 18 plug

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Horizontal or vertical mounting

In accordance with DIN 57620

## ESPECIFICAÇÕES

- Length:** 438.5mm
- Material:** Alumínio; Polyamide
- Product Type:** Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de soquete	Socket Quantity	Switched Outlets	Tensão AC	Function	Quantidade por embalagem
60110-354	SCHUKO	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1

Número de catálogo	Tipo de soquete	Socket Quantity	Switched Outlets	Tensão AC	Function	Quantidade por embalagem
60110-353	SCHUKO	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1
60110-343	SCHUKO	8	Não	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1
60110-345	SCHUKO	8	Não	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	Não	230V		1

Table 2/2

Número de catálogo	Cor	Profundidade	Acabamento
60110-354	Vermelho	44mm	Anodized
60110-353	Black	44mm	Anodized
60110-343	Grey	44mm	Anodized
60110-352	Grey	44mm	Anodized
60110-345	Vermelho	44mm	Anodized
60110-344	Black	44mm	Anodized

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**