

Varistar CP Base/Plinth Side

Sides trim to mount to Varistar CP base/plinth



CARACTERISTICAS

Base/plinth sides, plain

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Base

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
24630-077	100mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-083	100mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-043	200mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Altura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
24630-078	100mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-040	100mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-080	200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-042	200mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-081	200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-038	100mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-079	100mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-084	200mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-039	100mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Altura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
24630-082	200mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
24630-041	200mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Unidade de embalagem
24630-077	Plinth Side	Pair
24630-083	Plinth Side	
24630-043	Plinth Side	Pair
24630-078	Plinth Side	Pair
24630-040	Plinth Side	Pair
24630-080	Plinth Side	Pair
24630-042	Plinth Side	Pair
24630-081	Plinth Side	Pair
24630-038	Plinth Side	Pair
24630-079	Plinth Side	Pair
24630-084	Plinth Side	
24630-039	Plinth Side	Pair
24630-082	Plinth Side	Pair
24630-041	Plinth Side	Pair

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order base/plinth for front/rear separately.

Cannot be used in conjunction with castors

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE