

Varistar CP Base/Plinth

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.



CARACTERISTICAS

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Base

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Profundidade
24630-034	100mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Tipo
24630-034	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plinth, Perforated

Número de catálogo	Acabamento	Tipo
24630-037	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plinth, Perforated
24630-067	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plinth, Plain
24630-066	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plinth, Plain
24630-036	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plinth, Perforated
24630-064	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plinth, Plain
24630-065	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plinth, Plain
24630-035	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Base Plinth, Perforated

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE