

APY External Horizontal Wall Bracket



CARACTERISTICI

Side mount saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Channel Type	Strut Type	Height (H)
APYSTRUTS6	584840	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Oțel	Electro galvanizat	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTE G	584751	Oțel	Electro galvanizat	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Oțel	Electro galvanizat	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTE G	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

