

Cable Spool



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Cut to length as needed

Pre-stretched restraint cable

Certified chemically compatible with CPVC piping systems

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

SPECIFICAȚII

Finish: Pregalvanized;Painted

Material: Oțel

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Brace Size	Diameter	Cable Length	UL Listed Load	Color
CSB12CBL	402190	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Red
CSB18CBL	402191	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	White

Număr de catalog	Article Number	Brace Size	Diameter	Cable Length	UL Listed Load	Color
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Blue

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Cable is powder coated.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology.™ “The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

