

Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure, 1" Pipe, DN25, 32–33.7 mm, M10 Rod

NUMĂR DE CATALOG

MPZ032



CERTIFICATIONS



FM Approved, Pipe Hanger Components

CARACTERISTICI

Contains easy closing mechanism

Plastic washers help prevent crushing the CPVC or plastic pipe and assure a floating fit

Flared edges and specially designed welding area help protect CPVC piping

Ideal for installations where space is limited and require services to be ran close to the attachment surface

Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe

Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 595054

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Pipe Size: 1"

NB/DN: 25

Outer Diameter (OD): 32.0 - 33.7 mm


Rod Size (RS): M10

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 1.5 mm

Static Load: 1125N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

