

# nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" Pipe, 65 DN

## NUMĂR DE CATALOG

**SXD080**



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 400074

Material: Oțel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Electrogalvanized

Color: Black

Temperature: -50 to 110 °C

Outer Diameter (OD): 74 - 80 mm

Pipe Size: 2 1/2"

NB/DN: 65

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 2 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 35mm

Static Load: 1300N

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Lining is EPDM rubber.

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

