

# KN Hook



## CARACTERISTICI

Use to repair a link or combine two chains together by hammering the link shut

## SPECIFICAȚII


**Finish:** Electrogalvanized

**Material:** Oțel

Table 1/1

| Număr de catalog | Article Number | Diameter (Ø) | Length (L) | B       | Static Load |
|------------------|----------------|--------------|------------|---------|-------------|
| KN30EG           | 380050         | 3 mm         | 16.5mm     | 12.5 mm | 370N        |
| KN40EG           | 380060         | 4 mm         | 20mm       | 16 mm   | 550N        |
| KN50EG           | 380070         | 5 mm         | 23mm       | 20 mm   | 950N        |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

