

S Hook



CARACTERISTICI


For suspending chains, perforated bands, and similar items

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Diameter (Ø)	Length (L)	Static Load
S30EG	591570	Oțel	Electro galvaniz ed	3 mm	25mm	120N
S40S4	591650	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		4 mm	35mm	250N
S40EGSP25	172420	Oțel	Electro galvaniz ed	4 mm	35mm	250N
S40EG	591580	Oțel	Electro galvaniz ed	4 mm	35mm	250N
S50EG	591590	Oțel	Electro galvaniz ed	5 mm	45mm	400N
S50S4	591660	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		5 mm	45mm	400N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

