


Termostat NO cooling, Setting range: 0°C to 60°C

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

ETR201



Acest termostat cu temperatură reglabilă ETR pentru orice dulap sau cofret, cu contact fie normal deschis (NO), fie normal închis (NC), este utilizat pentru a controla dispozitivele instalate. Astfel de dispozitive ar putea fi un ventilator sau o rezistență cu ventilator, care să pornească și să se oprească la nivelul necesar al temperaturii, setat de către utilizator. Rezultatul constă în costuri operaționale reduse.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

CARACTERISTICI

Descriere: Termostat Normal Închis/Normal Deschis pentru a gestiona temperatura. ETR202 normal închis pentru reglarea dispozitivelor de încălzire. ETR201 normal deschis pentru reglarea dispozitivelor de răcire sau semnalizare. Senzor termostatic bimetalic. Montare cu clemă pe șine DIN de 35 mm(EN60715).

Material: Plastic aprobat UL94 V0.

Gama de setări: De la 0 °C la +60 °C.

Capacitate de comutare: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Valoarea din paranteză este valoare inductivă.

Temperatură de exploatare: Între -20 °C to +80 °C.

Durată viață: >100.000 cicluri.

Conexiune: Șurub pentru cablu (0.5 la 2.5 mm²).

Protecție: IP 20.

Aprobări: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: O bucată.

Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -20 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)

ATRIBUTE PRODUS

Height: 72mm

Width: 40mm

Depth: 36mm

Material: Plastic

Finish: Smooth

Color: Light Grey

Color Code: RAL 7035

Weight: 0.05kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE