

Compression Sleeve



CARACTERISTICI

Tin plated for corrosion prevention

Annealed copper eases the crimping operation

Contains a positive stop for proper positioning of the cables inside the sleeve

SPECIFICAȚII

Material: Copper

Finish: Tinned

Table 1/1

Număr de catalog	Conductor Size	Length (L)	Tool/Die Type
A2314J	#9 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required
A2364J	#8 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required
A2363J	#6 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Note: Each sleeve accommodates 3/16" Bondstrand in one end. The other end of the sleeve accommodates the conductor sizes indicated in the above table.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE