

Lampă cu LED compactă, CEL



O lampă compactă cu LED proiectată special pentru dulapurile nVent HOFFMAN. Disponibilă cu sau fără senzor de mișcare. Sistem de cablare simplu de tipul „conectare și funcționare”. Adecvată pentru utilizare globală cu un interval de tensiune de 24 - 240 V (c.a./c.c.).

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

CARACTERISTICI

Conexiune: Alimentare, 2 poli. Cablu intrare, 2 poli

Durată de urmărire a detectorului de mișcare: 3 min.

Culoare lumină: 5300 K (alb neutru)

Dimensiuni: 396 x 33 x 40

Tip de lampă: LED

Consum energie: 5.1 W max.

Luminozitate: 550 lm

Temperatură de exploatare: -20 ... +55 °C

Grad de protecție: IP20

Tensiune de lucru: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Descriere: O lampă compactă cu LED, proiectată special pentru dulapurile nVent HOFFMAN. Proiectată să se potrivească într-un profil de montare și canal de accesorii de 25 mm. Se poate fixa pe orizontală sau pe verticală. Lampa permite interconectarea a maximum 4 lămpi, în sistem margaretă. Modelele a căror denumire se termină cu "M" includ senzor de mișcare. Prindere magnetică ca accesoriu.

Protecție: II / III

SPECIFICAȚII

Light Output:	550lm
Color Temperature:	5800K
Color:	Black
Lamp Type:	LED
Light Color:	Neutral White
Material:	Plastic
Finish:	Smooth Matte

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Motion Sensor Included	Nominal Voltage	Input Voltage AC
CEL550	396mm	33mm	40mm	No	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Yes	230V	240V max

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE