


Ușă interioară, UID



Afișajele și indicatoarele pot fi montate pe o suprafață din interiorul dulapului izolată de alte componente, împiedicând accesul neautorizat.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru dispozitive de comandă, aparate de măsură, lămpi, etc. Pot fi montate balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Încuietore cu butuc DIN de 3 mm. Distanța între UID și ușa cofretului: 48 mm.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 20.

Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

SPECIFICAȚII

Material:	Glass Fiber Reinforced Polymer
Color:	Light Gray
Color Code:	RAL 7035
Finish:	Smooth Matte

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width
UID5075	500mm	750mm
UID5050	500mm	500mm
UID10050	1000mm	500mm
UID7550	750mm	500mm
UID7575	750mm	750mm
UID10075	1000mm	750mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE