

Plăci de conectare, MM



Placa de trecere poate fi montată cu ușurință, asigurând separarea în cadrul incintei, dar în același timp permițând montarea facilă a conectorilor.

CARACTERISTICI

Descriere: Placă de conectare între două dulapuri sau utilizabilă în combinație cu o ușă laterală ridicată (DNSR). Tipare de orificii pentru conectori cu 24 de pini. Cu placa de acoperire MMG poate fi adaptată pentru conectori cu 16 pini. Trebuie montată cu setul de suporturi CCJ06.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Cerințe montaj: Adăugați CCJ06. Pentru protejarea conexiunilor adăugați ușă laterală DNSR și plăci de acoperire MMG pentru decupajele nefolosite sau pentru adaptarea la alte dimensiuni de conectori.

SPECIFICAȚII

Thickness: 2mm
Finish: Plated
Material: Zinc

Table 1/1

| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Enclosure Material |
|------------------|--------|--------|-------|--------------------|
| MM1806 | 1800mm | 12.5mm | 600mm | Zinc |
| MM2006 | 2000mm | 12.5mm | 600mm | Zinc |
| MM2005 | 2000mm | 12.5mm | 500mm | Zinc |
| MM1805 | 1800mm | 12.5mm | 500mm | Zinc |

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE