

## Cadru de montare, UMF



Componentele modulare pot fi instalate în prealabil, iar cadrul poate fi reglat la adâncimea dorită, de exemplu pentru a putea susține echipamente de mari dimensiuni.

### CARACTERISTICI

Descriere: Pentru montarea facilă a componentelor pe șină DIN. Șinele DIN sunt reglabile în înălțime.

Material: Oțel galvanizat.

Livrare: Profile verticale, șine DIN ranforsate, suporturi și accesorii de montare.

Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures

Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure

The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth

The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth

## SPECIFICAȚII

**Finish:** Galvanizat  
**Material:** Oțel Galvanizat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Module Quantity	DIN Rail	Enclosure Material
UMF6403	615mm	415mm	54	3	Polyester
UMF4302	415mm	315mm	24	3	Polyester
UMF3202	315mm	215mm	12	3	Polyester
UMF5403	515mm	415mm	54	3	Polyester
UMF7503	735mm	535mm	88	4	Polyester
UMF8604	835mm	635mm	96	4	Polyester
UMF10805	1035mm	835mm	180	5	Polyester

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**