


# Panou de comandă, OICP



Dulapul de comandă din aluminiu pentru controlul interfeței operatorului OICP are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea dorită pe un braț pivotant, o placă frontală detașabilă și grad de protecție IP 65. Componentele pot fi montate cu ușurință datorită plăcii frontale detașabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu ușurință utilizând un panou posterior detașabil. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mișcarea cu ușurință a dulapului sau a cofretului în poziția de lucru dorită. Carcasa din aluminiu va disipa mai multă căldură decât o carcasă din oțel, ceea ce poate elimina nevoia de ventilație suplimentară.

## STANDARDE INDUSTRIALE

CE UKCA

GOST

## CARACTERISTICI

Material: Corp: Al Mg Si05, Placă posterioară: Al Mg și piese de colț: AISI 12.

Protecție: IP 65.

Finisaj: Corp și placă posterioară: aluminiu eloxat și piese de colț: RAL 7016.

Cerințe montaj: OICP front panel is not included in the standard delivery and needs to be ordered separately.

Livrare: Corp, placă posterioară fixată cu șuruburi, kit de montaj placă frontală și accesorii de montare.

## SPECIFICAȚII

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Material:</b>   | Aluminiu        |
| <b>Color:</b>      | Anthracite Gray |
| <b>Finish:</b>     | Vopsit Pulbere  |
| <b>Color Code:</b> | RAL 7016        |

Table 1/1

| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Weight |
|------------------|--------|-------|-------|--------|
| OICP343920       | 345mm  | 395mm | 200mm | 7kg    |
| OICP395220       | 398mm  | 525mm | 200mm | 9kg    |
| OICP305220       | 309mm  | 525mm | 200mm | 7.9kg  |
| OICP355220       | 345mm  | 525mm | 200mm | 8.3kg  |
| OICP495420       | 495mm  | 542mm | 200mm | 10.3kg |
| OICP414720       | 415mm  | 470mm | 200mm | 8.5kg  |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Dimensiunile exterioare ale panoului sunt mărite cu 16,5 mm pe lateral, unde este prevăzut cu profil pentru apucare.

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE