

Syspend 180-Max Vertical Panel Coupling



Syspend 180-Max Vertical Panel Coupling mounts a vertical tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The vertical panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

CARACTERISTICI

Coupling can rotate 300 degrees with stop

Gasket, set screws, and mounting hardware are included

White aluminum cable access cap is included

Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)

SPECIFICAȚII

Material: Aluminiu
Finish: Vopsit Pulbere

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Color	Color Code	Thickness
S1MPCVG	185mm	120mm	140mm	Light Gray	RAL 7035	5.5mm
S1MPCV	256mm	140mm	120mm	Jet Black	RAL 9005	5.5mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE