

P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 16 mm, #5, 15M

NUMĂR DE CATALOG

EL16P14LMN



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

CARACTERISTICI

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ATTRIBUTE PRODUS

Material: Oțel

Finish: Plain

Coupler Adjustment: Standard

Rebar Size, Metric: 16 mm

Rebar Size, US: #5

Rebar Size, Canada: 15M

Diameter (Ø): 25 mm

Length (L): 81mm

A: 54 mm

Bar Depth (BD): 24mm

Thread Size (TS): M22


Unit Weight: 0.26 kg

Package Quantity: 60

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE