

# Varistar CP Base/Plinth Side

Sides trim to mount to Varistar CP base/plinth



## CARACTERISTICI

Base/plinth sides, plain

## SPECIFICAȚII

**Product Type:** Cabinet/Rack Base

**Material:** Oțel

Table 1/2

Număr de catalog	Height	Depth	Package Quantity	Color	Color Code	Finish
24630-077	100mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-083	100mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-043	200mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-078	100mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-040	100mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-080	200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-042	200mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-081	200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-038	100mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-079	100mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-084	200mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-039	100mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere
24630-082	200mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere

Număr de catalog	Height	Depth	Package Quantity	Color	Color Code	Finish
24630-041	200mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Vopsit Pulbere

Table 2/2

Număr de catalog	Type	Package Unit
24630-077	Plinth Side	Pair
24630-083	Plinth Side	
24630-043	Plinth Side	Pair
24630-078	Plinth Side	Pair
24630-040	Plinth Side	Pair
24630-080	Plinth Side	Pair
24630-042	Plinth Side	Pair
24630-081	Plinth Side	Pair
24630-038	Plinth Side	Pair
24630-079	Plinth Side	Pair
24630-084	Plinth Side	
24630-039	Plinth Side	Pair
24630-082	Plinth Side	Pair
24630-041	Plinth Side	Pair

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please order base/plinth for front/rear separately.

Cannot be used in conjunction with castors

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**