

Kabelspole



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kapas till längd efter behov

Försträckt förbindningskabel

Certifierad kemiskt kompatibel med CPVC -rörsystem

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021

SPECIFIKATIONER

Yta: Förgalvaniserad;Lackad

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stagstorlek	Diameter	Kabellängd	UL-listad belastning	Färg
CSB12CBL	402190	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Röd
CSB18CBL	402191	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	Vit

Katalognummer	Artikelnummer	Stagstorlek	Diameter	Kabellängd	UL-listad belastning	Färg
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Blå

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kabeln är pulverlackerad.

FBC™-systemkompatibel indikerar att denna produkt har testats och övervakas löpande för att säkerställa dess kemiska kompatibilitet med FlowGuard Gold®, BlazeMaster®- och Corzan®-rörssystem och produkter tillverkade med TempRite®-teknik." "Den FBC-systemkompatibla logotypen, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® och TempRite® är varumärken som tillhör Lubrizol Advanced Materials, Inc. eller dess dotterbolag.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

