

Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 76,1mm dia, 2 1/2" Rør, 65 DN

KATALOGNUMMER

DIN076PL



DESIGN

För stora statiska belastningar i industribyggnader

Passar för fixeringspunktapplikationer

Kan svetsas på T-balk för att skapa en glidande del

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 400162

Material: Stål

Yta: Standard

Ytterdiameter (OD): 76.1 mm

Rörstorlek: 2 1/2"

NB/DN: 65

Hålstorlek (HS): 14 mm

Bredd (W): 40 mm

Tjocklek (T): 6 mm

A.: 122 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

