

Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 508mm dia, 20" Rør, 500 DN

KATALOGNUMMER

DIN508HD



DESIGN

För stora statiska belastningar i industribyggnader

Passar för fixeringspunktapplikationer

Kan svetsas på T-balk för att skapa en glidande del

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 400239

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Ytterdiameter (OD): 508 mm

Rörstorlek: 20"

NB/DN: 500

Hålstorlek (HS): 27 mm

Bredd (W): 70 mm

Tjocklek (T): 10 mm

A.: 600 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

