

nVent CADDY Macrofix Plus ikke-isolerte, 15-19 mm OD, M8, M10 Stag

KATALOGNUMMER

MFZ019



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ökad öppningsvinkel rymmer enkelt alla standardrör

Snabblåsningssystem förhindrar att hängaren oavsiktligt öppnas när röret flyttas eller justeras

Snabblåsning stängs enkelt med en hand

Gängavtrycket bibehåller snabblåsningsskruven och förhindrar att den faller ut under installationen

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen

Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 586801

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Ytterdiameter (OD): 15 - 19 mm

Stångstorlek (RS): M8;M10

NB/DN: 10

Rörstorlek: 3/8"

Bredd (W): 20 mm


Tjocklek (T): 1 mm

Skruvdiameter (Sc): 6

Skruvlängd (L): 27mm

Statisk belastning: 1000N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

