

Flänsskydd för Multi-Function C-Clamp



DESIGN

Designad för att skydda färg på stålflänsar

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Skruddiameter (Sc)
SPPM6HD	336200	1511345	Stål	Varmförzinkat	6
SPPM6S4	336220		Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		6
SPPM8HD	336210	1511346	Stål	Varmförzinkat	8
SPPM8S4	336230	1500644	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		8

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

När lackbehandlade skyddsplåtar används minskar klämvståndet med ca 3 mm och tillåten last måste minskas med 20 %.

Skruvspetsen ska placeras så att den inte skadar färgen på stålytan.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

