

Sexkantsmutter



DESIGN

Inväntigt gängad med sexkantsdrift för många applikationer

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Stångstorlek	Tjocklek	Vajerstorlek
010M6	592040	Stål	Elförzinkat	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Stål	Elförzinkat	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Stål	Varmförzinkat	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Stål	Varmförzinkat	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm
010M12	592070	Stål	Elförzinkat	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Stål	Elförzinkat	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Stål	Elförzinkat	M10		

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

