

# KN-krok



## DESIGN

Används för reparation av en länk eller hopfogning av två kedjor genom slag på länklåset

## SPECIFIKATIONER

**Yta:** Elförzinkat

**Material:** Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter (Ø)	Längd (L)	B.	Statisk belastning
KN30EG	380050	3 mm	16.5mm	12.5 mm	370N
KN40EG	380060	4 mm	20mm	16 mm	550N
KN50EG	380070	5 mm	23mm	20 mm	950N

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

