

Gängad bygelring



DESIGN

Kombinera tygringar med andra nVent CADDY fästelement för att fästa kabel i fläns, purlin, pendelvajer, T-nät osv.

SPECIFIKATIONER

Yta: Elförzinkat

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Diameter	Skruvdiameter	Skruvtyp	Skruvlängd
PTB6	172921	1522711	12 mm	6	Metall	32mm
PTB8	172922	1522713	16 mm	8	Metall	32mm
GR50	172920		50 mm	6	Metall	18mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ultimat statisk belastning
PTB6	172921	1522711	220N
PTB8	172922	1522713	220N
GR50	172920		220N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tränsringar rekommenderas inte för hökapacitetskablar. nVent CADDY Cat HP J-krok system.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

