

# Flat, flätad strömshunt, 200 mm<sup>2</sup>, 500 mm

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**PBC200X500**



### CERTIFIERINGAR

---



### DESIGN

---

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### PRODUKTATTRIBUT

---

Artikelnummer: 564250

Material: Koppar

Yta: Förtentat

Kabeldiameter: 0.15mm

Tvärsnitt: 200mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 550A

ΔT 50 K: 729A

Längd (L): 500mm

A.: 55mm

B.: 50mm

C.: 9mm

2 bar strömoefficient: 1.72

Enhetsvikt: 1.2kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## DIAGRAMS

---



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**