

Flat flätad strömshunt, 600 mm², 450 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBC600X450



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 564700

Material: Koppar

Yta: Förtentat

Kabeldiameter: 0.15mm

Tvärsnitt: 600mm²

ΔT 30 K: 1101A

ΔT 50 K: 1459A

Längd (L): 450mm

A.: 105mm

B.: 100mm

C.: 13mm

2 bar strömoefficient: 1.6

Enhetsvikt: 3.4kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE