

Kabel till järnvägsräls komplett svets, kraft, 85-141 lb T-Rail, 2/0 Ropelay, Höger sida

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBWT202JRH



DESIGN

Komplett livsvetsningsenhet utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Formrengörare och flinttändare ingår

PRODUKTATTRIBUT

Material: Grafit; Stål; Termoplast

Rälstyp: 85 lb till 141 lb, T-skensektioner

Typ av bindningsterminal: Bredd

Ledarstorlek: 2/0, linpart

Ledare, ytterdiameter, nominell: 12.19mm

Svetsarstil: T20

Riktning: Höger sida

Endast form: Nej

Ersättningsform: PBW2JRH

Svetsmaterial: PB90, säljs separat

Handtagsklämma: C105C, säljs separat

Ledarhylsa: S06F, säljs separat

Hammarstans: WD84, säljs separat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE