

# Kabel till järnvägsräls komplett svets, kraft, 85-141 lb T-Rail, 95 mm<sup>2</sup> Ropelay, Vänster sida

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

## PBWT20X5LH



### DESIGN

Komplett livsvetsningsenhet utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Formrengörare och flinttändare ingår

### PRODUKTATTRIBUT

Material: Grafit; Stål; Termoplast

Rälstyp: 85 lb till 141 lb, T-skensektioner

Typ av bindningsterminal: Bredd

Ledarstorlek: 95 mm<sup>2</sup>, linpart

Ledare, ytterdiameter, nominell: 15.52mm

Svetsarstil: T20

Riktning: Vänster sida

Endast form: Nej

Ersättningsform: PBWX5LH

Svetsmaterial: PB150, säljs separat

Handtagsklämma: C105C, säljs separat

Ledarhylsa: S02F, säljs separat

Hammarstans: WD83, säljs separat

## **VARNING**

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**