

Stans för krympkompressionsverktyg, Typ M2, Extra kraftig DIN46235, 150 mm² tvinnad, 300 kcmil tvinnad

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PKM2150



DESIGN

Lämplig för kabelskor och anslutningar

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 716950

Typ av kabelsko/kontakt: Kraftigt utförande, DIN 46235

Ledarstorlek: 150 mm², flertrådig; 300 kcmil, flertrådig

Krimpbredd: 5mm

Verktyg: M2H; M2M

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE