

# Stans för krympkompressionsverktyg, Typ M2, Extra kraftig DIN46235, Nr.3 Tvinnad, 25 mm<sup>2</sup> tvinnad

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**PKM225**



### DESIGN

---

Lämplig för kabelskor och anslutningar

### PRODUKTATTRIBUT

---

Artikelnummer: 716944

Typ av kabelsko/kontakt: Kraftigt utförande, DIN 46235

Ledarstorlek: #3 flertrådig; 25 mm<sup>2</sup>, flertrådig

Krimpbredd: 5mm

Verktyg: M2H; M2M

### VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**