

Crimping Compression Tool Die, Type M2, Standard, #3 Stranded, 25 mm² Stranded

Data Solutions

KATALOGNUMMER

RKM225



DESIGN

Lämplig för kabelskor och anslutningar

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 716933

Typ av kabelsko/kontakt: Standard

Ledarstorlek: #3 flertrådig; 25 mm², flertrådig

Krimpbredd: 5mm

Verktyg: M2H; M2M

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE