


# Samlingsförbindning T6 komplett svetspar, signal, Utan huvud Stil för fästelement, 3/16-tums Bondstrand

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

### SBHFT6A



### DESIGN

Komplett svetsningsenhet är ett effektivt hjälpmedel för infästning av övergångsförbindningar över skarven vid skenändarna

Anslutningen görs i skarvskenans fördjupning

Formrengörare ingår

### PRODUKTATTRIBUT

Material: Stål; Grafit; Termoplast

Rälstyp: 85 lb till 141 lb, T-skensektioner

Typ av bindningsterminal: Huvudfri

Ledarstorlek: 3/16-tums bindande tråd

Ledare, ytterdiameter, nominell: 4.76mm

Bindningslängd: 165.1mm

Svetsarstil: T6

Endast form: Nej

Ersättningsform: SBS925

Svetsmaterial: SB25 x 2, säljs separat

Ram: SBS925F, säljs separat

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**