


4-poligt distrib.block med gängade stänger, 125 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TR-125A



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Uppfyller RoHS

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 563150

Material: Koppar; Glasfiberförstärkt polyamid; Plexiglas

Max. arbetsspänning, IEC (Ui): 1000

Maximal kortslutningsström (Ipk): 40kA

Kortsiktig hållström (Icw) 1s: 8.4kA

Antal anslutningar på ledningssida: 1

Antal anslutningar på belastningssida: 5

Trådstorlek 1 (TS1): M5

Trådstorlek 2 (TS2): M6

Djup (D): 117mm

Höjd (H): 126mm

Bredd (W): 150mm

Enhetsvikt: 0.68kg

Brandklassning: UL® 94V-0


Uppfyller: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (glödtrådtest 960 °C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE