


4-poligt distrib.block med gängade stänger, flat, 630 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TRC-630A



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monteringsstid och arbete

Uppfyller RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 563190

Material: Koppar; Glasfiberförstärkt polyamid; Plexiglas

Max. arbetsspänning, IEC (Ui): 1000

Maximal kortslutningsström (I_{pk}): 84kA

Kortsiktig hållström (I_{cw}) 1s: 52kA

Antal anslutningar på ledningssida: 1

Antal anslutningar på belastningssida: 8

Hålstorlek (HS): 10mm

Trådstorlek (TS): M8

Djup (D): 60mm

Höjd (H): 338 – 390mm

Bredd (W): 340mm

A.: 290mm

Enhetsvikt: 4.8kg


Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (glödtrådtest 960 °C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE