


4-poligt distrib.block med gängade stänger, 160 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TRS-160A



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Uppfyller RoHS

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 563160

Material: Koppar; Glasfiberförstärkt polyamid; Plexiglas

Max. arbetsspänning, IEC (Ui): 630

Maximal kortslutningsström (Ipk): 34kA

Kortsiktig hållström (Icw) 1s: 13.2kA

Antal anslutningar på ledningssida: 2

Antal anslutningar på belastningssida: 4

Hålstorlek (HS): 8mm

Trådstorlek (TS): M6

Djup (D): 68mm

Höjd (H): 150mm

Bredd (W): 230mm

Enhetsvikt: 1.15kg


Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (glödtrådstest 960 °C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE