

19-tums frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter

Data Solutions

KATALOGNUMMER

30219-113



Frontpaneler tillverkade av aluminium.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aluminium, 4 eller 3 mm tjockt, med anodiserad eller lackerad yta

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 6U

Djup (D): 3mm

Tillbehörstyp: Frontpanel

Montage: Skruvas på front

Yta: Anodiserad

Främre finish: Anodiserad

Antal i förpackningen: 1

Bakre finish: Anodiserad

Behandlade kanter: Nej

EMC-skydd: Nej

Höjd (H): 265.9mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Rackbredd: 95HP

Typ: 19-tums frontpanel

Bredd (W): 483mm

Gross Weight: 1.046kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE