

# 19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, anodiserad

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**30702-047**



Ventilerade frontpaneler tillåter värmeavledning genom hålen.

### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Ventilerade frontpaneler (aluminium) möjliggör värmeavledning

### PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 1U

Tillbehörstyp: Frontpanel

Yta: Anodiserad

Montage: Skruvas på front

Antal i förpackningen: 1

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Anodiserad

Behandlade kanter: Ja

EMC-skydd: Nej

Höjd (H): 43.6mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Rackbredd: 95HP

Typ: 19-tums frontpanel


Bredd (W): 483mm

Net Weight: 0.121kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**