

19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, anodiserad

Data Solutions

KATALOGNUMMER

30702-048



Ventilerade frontpaneler tillåter värmeavledning genom hålen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ventilerade frontpaneler (aluminium) möjliggör värmeavledning

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 2U

Tillbehörstyp: Frontpanel

Yta: Anodiserad

Montage: Skruvas på front

Antal i förpackningen: 1

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Anodiserad

Behandlade kanter: Ja

EMC-skydd: Nej

Höjd (H): 88.1mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Rackbredd: 95HP

Typ: 19-tums frontpanel


Bredd (W): 483mm

Net Weight: 0.247kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE