

19-tums frontpanel, 2 U, 4 mm, Al, anodiserad

Data Solutions

KATALOGNUMMER

40304-075



Frontpaneler tillverkade av aluminium.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aluminium, 4 eller 3 mm tjockt, med anodiserad eller lackerad yta

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 2U

Djup (D): 4mm

Tillbehörstyp: Frontpanel

Montage: Skruvas på front

Yta: Anodiserad

Främre finish: Anodiserad

Antal i förpackningen: 1

Bakre finish: Anodiserad

Behandlade kanter: Ja

EMC-skydd: Nej

Höjd (H): 88.1mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Rackbredd: 95HP

Typ: 19-tums frontpanel

Bredd (W): 483mm

Net Weight: 0.45kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsats för 19 tum separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE