

Kompakt LED-ljus 550LM rörelsesensor

Data Solutions

KATALOGNUMMER

57265



Kapslingslampan ger en kompakt och flexibel lösning och erbjuder snabb, enkel montering och installation. För flexibel montering kan LED-lampan fästas på kapslingen med skruvar eller snabbt fästas på plana stålytor med valfria magnetiska satser. En rörelsesensor är också tillgänglig.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Lamporna kan enkelt monteras vertikalt eller horisontellt.

Enkel kabeldragning baserad på ett plug-and-play-system.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

PRODUKTATTRIBUT

Ingångsspänning AC: 230V max

Tillbehörstyp: Belysning

Ingångsspänning DC: 24V max

Kapslingsklass: IP20

Längd: 396mm

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svart

Djup: 40mm

Yta: Jämn matt

Material: Plast

Produkttyp: Ljus

Typ: Cabinet Light

Bredd: 33mm

Färgtemperatur: 5300K

Anslutningstyp: Inmatning; Trågdragning; Tvåpolig

Uteffekt för belysning: 550lm

Nominell spänning: 230V

Drifttemperatur: -20 to 55°C

Vikt: 0.24kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE