

# Förlängningskontakt/kabelenhet, för LED-lampa 1M

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**57273**



Kapslingslampan ger en kompakt och flexibel lösning och erbjuder snabb, enkel montering och installation. För flexibel montering kan LED-lampan fästas på kapslingen med skruvar eller snabbt fästas på plana stålytor med valfria magnetiska satser. En rörelsesensor är också tillgänglig.

### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Lamporna kan enkelt monteras vertikalt eller horisontellt.

Enkel kabeldragning baserad på ett plug-and-play-system.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

### PRODUKTATTRIBUT

Ingångsspänning AC: 250V max

Tillbehörstyp: Belysning

Kapslingsklass: IP20

Längd: 1000mm

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svart

Yta: Jämn

Material: Plast

Produkttyp: Ljus

Typ: Anslutningskabel

Anslutningstyp: Inmatning; Trågdragning; Tvåpolig

Nominell spänning: 250V

Drifttemperatur: 60°C min

Nominell ström: 10A

Vikt: 0.3kg

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**